



Nova cena: 5510,00 RSD

~~Cena: 5445,00 RSD~~

Prodajna cena sa popustom

Popust: 65,00 RSD

TRAJNO NISKA CENA-samo 4499 dinara!!! Držač papirnih ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvlačenje papira MEDICUT ROLL Vialli K8

Opis

Držač papirnih ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvlačenje papira MEDICUT ROLL Vialli K8 (medical use)

- Pritiskom na ručicu sa strane aparat odmota 13 cm papira. Papir se zatim pocepa povlačenjem u stranu, preko nazubljene plastike na dnu aparata.

- Veliki kapacitet

- Mogućnost zaključavanja

- Nije potrebna struja ni baterije

- Pogodan za korišćenje u medicinskim ustanovama zato što se ručica može pritiskati laktom.

- Snimak načina upotrebe možete pogledati [ovde](#)

- Kapacitet: Prečnik rolne do 20 cm, širina rolne do 22 cm. Rolna se postavlja horizontalno u aparat.

- Aparat je izrađen od visokokvalitetne ABS plastike.

- Odgovara svim HCCP i ostalim standardima.

- Odgovarajući papirni ubrus: Papirni ubrus u džambo rolni, prečnika rolne do 20 cm, širine rolne do 22 cm. Nije potrebna tačna fiksna dimenzija rolne, već rolna može biti širine od 19 cm do 22 cm.

- Moguće je korišćenje papirne rolne sa perforacijom i bez perforacije izmeću listova.

- Boje u kojima se držači papirnih ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvlačenje papira MEDICUT ROLL Vialli K8 proizvode su: Bela, Transparentna, Crna i Metalik Siva.

- Montaža dispenzera za papirne ubruse se vrši pomoću tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu.

- Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dispenzer za papirne ubruse, već se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu naći u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dispenzera za papirne ubruse na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet tačaka na polećinu dispenzera, po jednu tačku u uglovima i jednu tačku na sredini dispenzera. U slučaju lepljenja, poželjno je dispenzer dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dispenzera za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dispenzer u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dispenzer koristiti 24 časa posle obavljene montaže lepljenjem. Papirnu rolnu stavite u dispenzer tek kada se lepak stegne! U slučaju montaže dispenzera za papirne ubruse pomoću tiplova i šrafova, dispenzer se može koristiti odmah.

Držač papirnih ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvlačenje papira MEDICUT ROLL Vialli K8 (medical use) se još može nazivati i :

Kutija za papirne ubruse u džambo rolni sa mehanizmom za izvlačenje papira

01. Drža?i toalet papira i papirnih ubrusa: Drža? rolne papirnih ubrusa Transparent

Dispenser papirnih ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvla?enje papira

Dozator za papirne ubruse u džambo rolni sa mehanizmom za izvla?enje papira

Autocut dispenser ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvla?enje papira

Enmotion dispenser ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvla?enje papira

Levercut Roll Paper Towel Dispenser

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD

Anice Savi? - Rebac 13

11060 Beograd

tel: 011/275-66-66

e-mail: prodaja@europlast.co.rs