




Nova cena: 5510,00 RSD

~~Cena: 5445,00 RSD~~

Prodajna cena sa popustom

Popust: 65,00 RSD

Držač papirnih ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvlačenje papira MEDICUT ROLL Vialli K8



Opis

Držač Vialli K8 Medical u džambo rolni sa mehanizmom za izvlačenje papira MEDICUT ROLL

- Pritiskom na ružicu sa strane aparat odmotava 13 cm papira. Papir se zatim pocepa povlačenjem u stranu, preko nazubljene plastike na dnu aparata.
- Veliki kapacitet
- Mogućnost zaključavanja
- Nije potrebna struja ni baterije
- Pogodan za korišćenje u medicinskim ustanovama zato što se ružica može pritiskati laktom.
- Snimak nađina upotrebe možete pogledati [ovde](#)
- Kapacitet: Prečnik rolne do 20 cm, širina rolne do 22 cm. Rolna se postavlja horizontalno u aparat.
- Aparat je izrađen od visokokvalitetne ABS plastike.
- Odgovara svim HCCP i ostalim standardima.

01. Drža?i toalet papira i papirnih ubrusa: Drža? rolne papirnih ubrusa Beli sa meha

- Odgovaraju?i papirni ubrus: Papirni ubrus u džambo rolni, pre?nika rolne do 20 cm, širine rolne do 22 cm. Nije potrebna ta?na fiksna dimenzija rolne, ve? rolna može biti širine od 19 cm do 22 cm.

- Mogu?e je koriš?enje papirne rolne sa perforacijom i bez perforacije izme?u listova.

- Boje u kojima se drža?i papirnih ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvla?enje papira MEDICUT ROLL Vialli K8 proizvode su: Bela, Transparentna, Crna i Metalik Siva.

- Montaža dispenzera za papirne ubruse se vrši pomo?u tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu.

- Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dispenzer za papirne ubruse, ve? se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu na?i u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dispenzera za papirne ubruse na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet ta?aka na pole?inu dispenzera, po jednu ta?ku u uglovima i jednu ta?ku na sredini dispenzera. U slu?aju lepljenja, poželjno je dispenzer dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dispenzera za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dispenzer u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dispenzer koristiti 24 ?asa posle obavljene montaže lepljenjem. Papirnu rolnu stavite u dispenzer tek kada se lepak stegne! U slu?aju montaže dispenzera za papirne ubruse pomo?u tiplova i šrafova, dispenzer se može koristiti odmah.

Drža? papirnih ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvla?enje papira MEDICUT ROLL Vialli K8 (medical use) se još može nazivati i :

Kutija za papirne ubruse u džambo rolni sa mehanizmom za izvla?enje papira

Dispenser papirnih ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvla?enje papira

Dozator za papirne ubruse u džambo rolni sa mehanizmom za izvla?enje papira

Autocut dispenser ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvla?enje papira

Enmotion dispenser ubrusa u džambo rolni sa mehanizmom za izvla?enje papira

Levercut Roll Paper Towel Dispenser

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD

Anice Savi? - Rebac 13

11060 Beograd

tel: 011/275-66-66

e-mail: prodaja@europlast.co.rs