




Nova cena: 920,00 RSD

Prodajna cena sa popustom

Dozator za dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola ili antibakterijski gel, na dolivanje, kapaciteta 500 ml



Opis

Dozator za dezinfekciono sredstvo BELI Vialli D2, izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 500 ml

Zbog karakteristika pumpe za ispu?avanje,

NE SME SE KORISTITI ZA TE?NI SAPUN

Dozator sa rezervoarom u koji se uliva dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola. Ovaj dozator je izra?en od visokokvalitetne ABS/SAN plastike. Specijalna pumpa omogu?ava kori?enje sredstava za dezinfekciju na bazi alkohola, kao i antibakterijskog gela za dezinfekciju. Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa medjunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet. Dozator se redovno


kontroliše u akreditovanim laboratorijama.

- Dozator za dezinfekciono sredstvo sa rezervoarom , izrađen je od visokokvalitetne ABS Plastike .
- Kapacitet: 500 ml (0,5L)
- Prilikom svakog ispuštanja tečnosti, dozator će izbaciti 0,7ml, što je dovoljno za više od 700 doza po rezervoaru.
- Tip rezervoara za tečnost: rezervoar sa poklopcem u koji se uliva tečnost je ugrađen u kućištu dozatora i lako se skida radi čišćenja.
- Mogućnost zaključavanja (ključ se dobija u kompletu sa dozatorom)
- Odgovara HACCP standardu, kao i ostalim standardima o bezbednosti hrane i predmeta opšte upotrebe.
- Odgovarajuće punjenje: Sredstva za dezinfekciju na bazi alkohola, antibakterijski gel.

***NE SME SE KORISTITI ZA TEČNI SAPUN,
zato što tečni sapun sadrži soli koje mogu oštetiti pumpu!***

- Boje u kojima se dozator za dezinfekciona sredstva proizvodi: Bela, Crna i Metalik Siva

Montaža dozatora:



- Montaža dozatora se vrši pomoću tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator , već se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu naneti u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora na podlogu, dovoljno je lepak

naneti u pet tačaka na polećinu dozatora, po jednu tačku u uglovima i jednu tačku na sredini dozatora. U slučaju lepljenja, poželjno je dozator dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dozatora za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dozator u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dozator koristiti 24 časa posle obavljene montaže lepljenjem. U slučaju montaže dozatora pomoću tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah.

Održavanje dozatora:

Ovaj dozator ne zahteva specijalno održavanje. Bitno je samo koristiti odgovarajuće punjenje (dezinfekciona sredstva na bazi alkohola ili antibakterijski gel) koje u sebi nema vrstih mikro čestica. Dovoljno je povremeno skinuti rezervoar sa poklopcem i oprati ga toplom vodom iznutra i spolja. Dozator spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do oštećenja spoljnih površina.

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD

Anice Savić - Rebac 13

11060 Beograd

tel: 011/275-66-66

e-mail: prodaja@europlast.co.rs