




Nova cena:1560,00 RSD

Prodajna cena sa popustom

Dozator za dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola ili antibakterijski gel, na dolivanje, kapaciteta 500 ml



## Opis

***Dozator za dezinfekciono sredstvo BELI Vialli D5 , izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 500 ml***

***Zbog karakteristika pumpe za ispu?avanje,***

***NE SME SE KORISTITI ZA TE?NI SAPUN***

Dozator sa rezervoarom u koji se uliva dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola. Ovaj dozator je izra?en od visokokvalitetne ABS/SAN plastike. Specijalna pumpa omogu?ava kori?enje sredstava za dezinfekciju na bazi alkohola, kao i antibakterijskog gela za dezinfekciju. Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa medjunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet. Dozator se redovno

kontroliše u akreditovanim laboratorijama.

- Dozator za dezinfekciono sredstvo sa rezervoarom , izrađen je od visokokvalitetne ABS Plastike .
- Kapacitet: 500 ml (0,5L)
- Prilikom svakog ispušavanja tečnosti, dozator će izbaciti 0,7ml, što je dovoljno za više od 700 doza po rezervoaru.
- Tip rezervoara za tečnost: rezervoar sa poklopcem u koji se uliva tečnost je ugrađen u kućištu dozatora i lako se skida radi čišćenja.
- Mogućnost zaključavanja (ključ se dobija u kompletu sa dozatorom)
- Opciono postoji mogućnost ugradnje dugmeta za otvaranje umesto ključa (dugme za otvaranje dozatora nije uračunato u cenu i poručuje se posebno)



- Odgovara HACCP standardu, kao i ostalim standardima za bezbednost proizvoda.
- Odgovarajuće punjenje: Sredstva za dezinfekciju na bazi alkohola, antibakterijski gel.

***NE SME SE KORISTITI ZA TEŽNI SAPUN,***

***zato što teži sapun sadrži soli koje mogu oštetiti pumpu!***

- Boje u kojima se dozator za dezinfekciona sredstva proizvodi: Bela, Crna i Metalik Siva

---

### **Montaža dozatora:**

- Montaža dozatora se vrši pomoću tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator , već se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu naći u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora na podlogu, dovoljno je lepak

naneti u pet tačka na polećinu dozatora, po jednu tačku u uglovima i jednu tačku na sredini dozatora. U slučaju lepljenja, poželjno je dozator dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dozatora za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dozator u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dozator koristiti 24 časa posle obavljene montaže lepljenjem. U slučaju montaže dozatora pomoću tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah.

---

### **Održavanje dozatora:**

Ovaj dozator ne zahteva specijalno održavanje. Bitno je samo koristiti odgovarajuće punjenje (dezinfekciona sredstva na bazi alkohola ili antibakterijski gel) koje u sebi nema vrstih mikro čestica. Dovoljno je povremeno skinuti rezervoar sa poklopcem i oprati ga toplom vodom iznutra i spolja. Dozator spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do oštećenja spoljnih površina.

---

### **GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:**

**EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD**

**Anice Savić - Rebac 13**

**11060 Beograd**

**tel: 011/275-66-66**

**e-mail: [prodaja@europlast.co.rs](mailto:prodaja@europlast.co.rs)**