



Nova cena: 960,00 RSD

~~Cena: 1045,00 RSD~~

Prodajna cena sa popustom

Popust: -85,00 RSD

Dozatori za tečni sapun sa sistemom kertridža omogućavaju visok nivo higijene i bezbednosti proizvoda. Upotrebom kertridža sprečavate kontaminaciju tečnosti u dodiru sa vazduhom. Za sve vreme korišćenja dozatora, kertridž ostaje hermetički zatvoren bez mogućnosti kontakta sa spoljnim okruženjem. Dozatori su izrađeni od visokokvalitetne ABS/SAN plastike. Mehanizam za ispušavanje tečnosti je izrađen od nerđajućeg čelika, a kapacitet ispušavanja je 1.70ml tečnosti. Svi dozatori za tečni sapun su visokog kvaliteta.



Opis

Dozator za tečni sapun Vialli S5K za kertridž , izrađen od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 800 ml

Zbog karakteristika pumpe za ispušavanje tečnosti, može se koristiti za dezinfekciona sredstva na bazi alkohola do 70%

Dozator je predviđen da radi sa kertridžima punjenim tečnim sapunom. Ovi kertridži nisu uključeni u obim isporuke i kupuju se posebno. Kertridži su predviđeni za jednokratnu upotrebu. Svi dozatori su izrađeni od visokokvalitetne ABS/SAN plastike. Mehanizam za ispušavanje tečnosti je izrađen od nerđajućeg čelika, a kapacitet ispušavanja je 1.70ml tečnosti. Svi dozatori za tečni sapun su visokog kvaliteta. Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa međunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet.

- Dozator za tečni sapun za kertridž izrađen je od visokokvalitetne ABS Plastike .
- Kapacitet: 800 ml (0,8L)
- Tip rezervoara za tečni sapun: Kertridž refill sa tečnim sapunom koji se nabavlja posebno.
- Mogućnost zaključavanja

- Odgovara svim HCCP i ostalim standardima.
 - Odgovaraju?i kertridži: Svi kertridži tipa EC800 punjeni težnim sapunom ili sredstvom za dezinfekciju na bazi alkohola 70%
 - Boje u kojima se dozator za težni sapun proizvodi: Bela, Crna i Metalik Siva
-

Odgovaraju?i kertridži za dozator:



Montaža dozatora za težni sapun:

- Montaža dozatora za težni sapun se vrši pomoću tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator za težni sapun, već se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu naći u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora za težni sapun na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet tačaka na polećinu dozatora, po jednu tačku u uglovima i jednu tačku na sredini dozatora. U slučaju lepljenja, poželjno je dozator dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dozatora za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dozator u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dozator koristiti 24 časa posle obavljene montaže lepljenjem. U slučaju montaže dozatora za težni sapun pomoću tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah.

Dugme za otvaranje dozatora umesto ključa:

Moguće je zameniti sistem otvaranja ključem na sistem otvaranja dugmetom. Sistem otvaranja ključem je fabrički ugrađen u aparat, i koristi se na javnim mestima. Sistem otvaranja dugmetom se koristi na privatnim mestima. Ovaj sistem dosta olakšava otvaranje aparata, i više nećete morati da brinete gde vam se nalazi ključ za otvaranje aparata. Sistem sa dugmetom zahteva i dosta manje mesta za korišćenje, tako da aparat možete postaviti dosta bliže gornjoj ivici (na primer ako se aparat postavlja ispod ormarica, može se postaviti bliže ormariću jer mu treba

manje mesta za otvaranje nego kada se aparat otvara ključem. Ukoliko želite da promenite ovaj sistem na sistem otvaranja dugmetom, potrebno je da dokupite dugme za otvaranje aparata. Montaža dugmeta je vrlo laka. Potrebno je (metalnim novčićem) izvaditi dva dela bravice i na njihovo mestu utisnuti dugme za otvaranje. Sada možete lako otvoriti aparat pritiskom na dugme.




Koristite novčić da uklonite bravice iz kućišta aparata

Stavite novčić na dno bravice i okrenite levo-desno i izvadite bravicu

Ubacite dugme za otvaranje u kućište bravice

Čišćenje dozatora za te?ni sapun:

Obzirom da se u te?nom sapunu nalaze male količine soli i sode bikarbone, dešava se da se čestice ovih materija nadvlađuju na gumicama koje zatvaraju protok sapuna, i tom prilikom dolazi do curenja sapuna iz dozatora. To izgleda ovako:



(Primer zaprljanog dozatora. Na slici je prikazan dozator sa otvorenom diznom)

Do curenja sapuna može doći i ukoliko neka mehanička neistota iz sapuna dospe između gumica. U tom slučaju, potrebno je oistiti dozator na sledeći način:



Otvorite donji deo ventila okretanjem u smeru suprotnom od smera kazaljki na satu. Izvucite oprugu sa gumicom i operite je, a operite i unutrašnji deo ventila mlazom tople vode kako bi odstranili mehaničke nečistoće koje prourokuju curenje dozatora.

Posle čišćenja vratite nazad oprugu sa gumicom u njeno ležište i zatvorite okretanjem u smeru kazaljki na satu. Vas dozator će nastaviti da radi bez ikakvih problema

Patent Nr: 2009-09868
Design Nr: 2010-04346

*First & Unique
in the World*
Easy-clean
Pump System

Održavanje aparata:

Ovaj aparat ne zahteva specijalno održavanje. Aparat spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do oštećenja spoljnih površina.

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD
Anice Savić - Rebac 13
11060 Beograd
tel: 011/275-66-66
Mob: 063/8-333-666
prodaja@europplast.co.rs

