




Nova cena: 1250,00 RSD

~~Cena: 1450,00 RSD~~

Prodajna cena sa popustom

Popust: -200,00 RSD

MIDI Držač složivih papirnih ubrusa C-V (savijenih na pola), izrađen od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 300 listova ubrusa.



Opis

MIDI držač papirnih ubrusa u listićima K40 BELI Vialli (za 300 listića)

- Kapacitet: 300 listića papirnih ubrusa savijenih na pola (C ili V)
- Aparat je izrađen od visokokvalitetne ABS plastike.
- Mogućnost zaključavanja ključem koji se dobija uz aparat. U slučaju da izgubite ključ, možete ga poručiti kod nas kao rezervni deo. Postoji i mogućnost da se ključ zameni dugmetom za otvaranje ukoliko nema potrebe da se aparat zaključava. Ukoliko želite da kupite dugme uz aparat, naglasite to našoj službi prodaje prilikom naručivanja.
- Odgovara HACCP standardu, kao i ostalim standardima o bezbednosti hrane i predmeta opšte upotrebe, kao i direktivama Evropske unije.
- Prilikom korišćenja, korisnik dodiruje samo onaj listić koji uzima, a sledeći listić ostaje nedirnut u aparatu čime se sprežava kontaminacija papira za sledećeg korisnika.
- Odgovarajući papir za aparat: Papirni ubrus, dimenzije savijenog listića: 10,5 cm x 24 cm ,
- Odgovarajući papirni ubrus: Samosloživi V papirni ubrus u listićima (ubrus savijen na pola).

Izbor papirnih ubrusa možete pogledati [ovde](#) . Imamo veliki izbor papirnih ubrusa izra?enih kako od ?iste celuloze 100%, tako i od ?iste celuloze sa dodatkom reciklirane celuloze.



- Boje u kojima se aparat K41 proizvodi: Bela, Crna, Providna i Metalik Siva

- Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa me?unarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet proizvoda.

Montaža aparata:

- Montaža aparata se vrši pomo?u tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz aparat, ve? se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu na?i u svakoj farbari. Prilikom lepljenja aparata na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet ta?aka na pole?inu aparata, po jednu ta?ku u uglovima i jednu ta?ku na sredini aparata. U slu?aju lepljenja, poželjno je aparat dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko aparata za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali aparat u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je aparat koristiti 24 ?asa posle obavljene montaže lepljenjem. U slu?aju montaže dozatora pomo?u tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah. Aparat se montira po uputstvu koje se dobija uz aparat.

Održavanje aparata:

Ovaj aparat ne zahteva specijalno održavanje. Aparat spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do ošte?enja spoljnih površina.

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD

Anice Savi? - Rebac 13

11060 Beograd

tel: 011/275-66-66

mob: 063 8 333 666

e-mail: prodaja@europlast.co.rs