




Nova cena: 2160,00 RSD

~~Cena: 2288,00 RSD~~

Prodajna cena sa popustom

Popust: -128,00 RSD

NOSEPOINT držač rolne toalet papira u džambo rolni, sa centralnim izvlačenjem papira K9 BELI Vialli. Specijalni vrh kroz koji se papir izvlači onemogućava izvlačenje više papira odjednom, jer se prilikom izvlačenja prvog lista papir cepa po perforaciji, i iz aparata ostaje da viri 2-3 cm od sledećeg lista.



Opis

APARAT KOJI ŠTEDI PAPIR!!!

NOSEPOINT držač rolne toalet papira u džambo rolni, sa centralnim izvlačenjem papira K9 BELI Vialli


- Specijalni vrh kroz koji se papir izvlači onemogućava izvlačenje više papira odjednom, jer se prilikom izvlačenja prvog lista papir cepa po perforaciji, i iz aparata ostaje da viri 2-3 cm od sledećeg lista.
- Kapacitet: Papir u rolni dužine do max. 180m, Prečnik rolne do 21 cm, širina rolne do 11,5 cm.
- Aparat je izrađen od visokokvalitetne ABS plastike.

- Mogućnost zaključavanja ključem koji se dobija uz aparat. U slučaju da izgubite ključ, možete ga poručiti kod nas kao rezervni deo.
- Odgovara HACCP standardu, kao i ostalim standardima o bezbednosti hrane i predmeta opšte upotrebe, kao i direktivama Evropske unije.
- Prilikom korišćenja, korisnik dodiruje samo onaj listić koji uzima, a sledeći listić ostaje nedirnut u aparatu čime se sprežava kontaminacija papira za sledećeg korisnika.
- Odgovara i za rolne toalet papira: Toalet papir u džambo rolni, prečnika rolne do 21 cm, širine rolne do 11,8 cm.
- Ima specijalnog oblika otvora kroz koji prolazi papir prilikom izvlačenja, papirna rolna MORA imati perforaciju izmeću listova.
- Boje u kojima se aparat K09 proizvodi: Bela, Crna, Providna i Metalik Siva

- Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa međunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet proizvoda.

Montaža aparata:

- Montaža aparata se vrši pomoću tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz aparat, već se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu naći u svakoj farbari. Prilikom lepljenja aparata na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet tačaka na polećinu aparata, po jednu tačku u uglovima i jednu tačku na sredini aparata. U slučaju lepljenja, poželjno je aparat dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko aparata za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali aparat u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je aparat koristiti 24 časa posle obavljene montaže lepljenjem. U slučaju montaže dozatora pomoću tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah. Aparat se montira po uputstvu koje se dobija uz aparat:



Održavanje aparata:

Ovaj aparat ne zahteva specijalno održavanje. Aparat spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do oštećenja spoljnih površina.

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD

Anice Savić - Rebac 13

11060 Beograd

tel: 011/275-66-66

e-mail: prodaja@europlast.co.rs