




Nova cena:1580,00 RSD

~~Cena:1639,00 RSD~~

Prodajna cena sa popustom

Popust:-59,00 RSD

Dozatori za te?ni sapun sa sistemom kertridža omogu?avaju visok nivo higijene i bezbednosti proizvoda. Upotrebom kertridža spre?vate kontaminaciju te?nosti u dodiru sa vazduhom. Za sve vreme koriš?enja dozatora, kertridž ostaje hermeti?ki zatvoren bez mogu?nosti kontakta sa spoljnim okruženjem. Dozatori su izra?eni od visokokvalitetne ABS/SAN plastike. Mehanizam za ispušpavanje te?nosti je izra?en od ner?aju?eg ?elika, a kapacitet ispušpavanja je 1.70ml te?nosti. Svi dozatori za te?ni sapun su visokog kvaliteta.



Opis

Dozator za te?ni sapun METALIK Vialli S5KC za kertridž , izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 800 ml

Dozator je predvi?en da radi sa kertridžima punjenim te?nim sapunom. Ovi kertridži nisu uklju?eni u obim isporuke i kupuju se posebno. Kertridži su predvi?eni za jednokratnu upotrebu. Svi dozatori su izra?eni od visokokvalitetne ABS/SAN plastike. Mehanizam za ispušpavanje te?nosti je izra?en od ner?aju?eg ?elika, a kapacitet ispušpavanja je 1.70ml te?nosti. Svi dozatori za te?ni sapun su visokog kvaliteta. Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa medjunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet.

- Dozator za te?ni sapun za kertridž izra?en je od visokokvalitetne ABS Plastike .
- Kapacitet: 800 ml (0,8L)
- Tip rezervoara za te?ni sapun: Kertridž refill sa te?nim sapunom koji se nabavlja posebno.
- Mogu?nost zaklju?avanja
- Odgovara svim HCCP standardima, standardima o bezbednosti hrane i standardima o bezbednosti predmeta opšte upotrebe.

- Odgovaraju?i kertridži: Svi kertridži tipa EC800 punjeni težnim sapunom ili sredstvom za dezinfekciju na bazi alkohola 70%
 - Boje u kojima se dozator za težni sapun proizvodi: Bela, Crna i Metalik Siva
-

Odgovaraju?i kertridži za dozator:



Montaža dozatora za težni sapun:

- Montaža dozatora za težni sapun se vrši pomoću tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator za težni sapun, ve? se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu naći u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora za težni sapun na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet ta?aka na polećinu dozatora, po jednu ta?ku u uglovima i jednu ta?ku na sredini dozatora. U slu?aju lepljenja, poželjno je dozator dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dozatora za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dozator u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dozator koristiti 24 ?asa posle obavljene montaže lepljenjem. U slu?aju montaže dozatora za težni sapun pomoću tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah.

Dugme za otvaranje dozatora umesto klju?a:


Moguće je zameniti sistem otvaranja ključem na sistem otvaranja dugmetom. Sistem otvaranja ključem je fabrički ugrađen u aparat, i koristi se na javnim mestima. Sistem otvaranja dugmetom se koristi na privatnim mestima. Ovaj sistem dosta olakšava otvaranje aparata, i više ne?ete morati da brinete gde vam se nalazi ključ za otvaranje aparata. Sistem sa dugmetom zahteva i dosta manje mesta za korišćenje, tako da aparat možete postaviti dosta bliže gornjoj ivici (na primer ako se aparat postavlja ispod ormarica, može se postaviti bliže ormariću jer mu treba manje mesta za otvaranje nego kada se aparat otvara ključem. Ukoliko želite da promenite ovaj

sistem na sistem otvaranja dugmetom, potrebno je da dokupite dugme za otvaranje aparata. Montaža dugmeta je vrlo laka. Potrebno je (metalnim nov?i?em) izvaditi dva dela bravice i na njihovo mestu utisnuti dugme za otvaranje. Sada možete lako otvoriti aparat pritiskom na dugme.



?iš?enje dozatora za te?ni sapun:

Obzirom da se u te?nom sapunu nalaze male koli?ine soli i sode bikarbone, dešava se da se ?estice ovih materija nahvataju na gubicama koje zatvaraju protok sapuna, i tom prilikom dolazi do curenja sapuna iz dozatora. To izgleda ovako:



(Primer zaprljanog dozatora. Na slici je prikazan dozator sa otvorenom diznom)

Do curenja sapuna može doći i ukoliko neka mehanička neistota iz sapuna dospe izmeu gumica. U tom sluaju, potrebno je oistiti dozator na sledeći na?in:



Otvorite donji deo ventila okretanjem u smeru suprotnom od smera kazaljki na satu. Izvucite oprugu sa gumicom i operite je, a operite i unutrašnji deo ventila mlazom tople vode kako bi odstranili mehaničke nečistoće koje prourokuju curenje dozatora.

Posle čišćenja vratite nazad oprugu sa gumicom u njeno ležište i zatvorite okretanjem u smeru kazaljki na satu. Vas dozator će nastaviti da radi bez ikakvih problema

Patent Nr: 2009-09868
Design Nr: 2010-04346

*First & Unique
in the World*
Easy-clean
Pump System

www.europlast.co.rs

Održavanje aparata:

Ovaj aparat ne zahteva specijalno održavanje. Aparat spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do oštećenja spoljnih površina.

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD
Anice Savić - Rebac 13
11060 Beograd
tel: 011/275-66-66
Mob: 063/8-333-666
prodaja@europlast.co.rs